

品番 : EA764TB-3B

品名：10.1インチ タブレット(Wi-Fiモデル)

販売価格	57,200円(税抜)／62,920円(税込)		
カタログ価格	57,200円(税抜)／62,920円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 (2025/12/15 22:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	TM102M4N1-B
サイズ(W×D×H)mm	243×8.7×166.5	画面サイズ	10.1インチ
重量(g)	588	材質	プラスチック、ガラス
メモリ	4GB	ストレージ	64GB
バッテリー容量	7100mAh	解像度	1920×1200
CPU	Mediatek MT6769 8コア	GPU	ARM Mali-G52 1000MHz
付属品	9V2A USB充電器、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、カードスロットピン	カメラ	インカメラ:500万 アウトカメラ:1300万
WiFi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	Bluetooth	Bluetooth(R)5.0
端子	Type-C 3.5mm	microSD	Class10 512GBまで(UHS-II非対応) ※microSDは付属していません

◆ 視聴しやすいサイズの10.1インチ

視聴しやすいサイズで映像を楽しめます。

10.1インチの液晶でビデオ通話や動画なども見やすい。

B5ノートに収まるサイズ感。

◆ 細部までクリアで鮮やか

広い視野角と、細部まで明瞭で鮮やかな色彩を表現。

解像度「1920×1200pix」WUXGA搭載でクリアな画質を楽しめる。

◆ 広がりのあるサウンド

4つのスピーカーを搭載し、映画や音楽鑑賞をより豊かな音で楽しめる。

◆ GPS・各種センサー搭載

地図ナビゲーションに便利なGPS搭載モデル。

ジャイロセンサー・地磁気センサーも搭載し、より正確なナビゲーションを実現。

◆ 7100mAhバッテリー内蔵

USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。

◆ 8コアプロセッサ搭載

MediaTek(C)MT6769 8コア 2×A75(2.0GHz)+6×A55(1.8GHz)

◆ ストレージ容量

メインメモリ／4GB:データを一時的に保管しておく場所。

ストレージ容量／64GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。

【市販または、お手持ちのmicroSDカードをご使用ください。／microSD:Class10 512GBまで(UHS-II非対応)】

【Wi-Fi対応:2.4／5GHz】

Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。

【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】

Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。

代替品

	<p>品番 EA764TB-3C</p> <p>コメント 変更点:OS/付属品/容量</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.