

品番：EA765G-22

品名：170mm マイクロスプリングコンパス

	販売価格	7,200円(税抜)／7,920円(税込)		
	カタログ価格	7,200円(税抜)／7,920円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/01 23:24現在)		
	商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ		1790ページ		



仕様

全長	170mm	適正使用半径	10～80mm
材質	特殊合金圧延材製		
0.5mm芯・芯ケース付き			
ノック式で、アタッチメント交換が可能な穂替コンパス。			
極細線が引ける高精度のコンパスです。			
独自の中心安定装置デルリン樹脂によるダブルピニオン方式 (PAT.No.700461) を採用。			
技術者から学生まで幅広くご使用いただけるタイプです。			
ダブルピニオン機構…頭部の中心安定装置にダブルピニオン機構を採用、前後のズレがありません。ピニオンはデルリン樹脂製で耐磨耗性に優れ高精度を維持、また樹脂の自己潤滑性により使いこむほどに脚の開閉がスムーズになります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.