

品番：EA765MD-143

品名：[オーカー] 水彩色鉛筆



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 160円(税抜) / 176円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 160円(税抜) / 176円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/06/30 03:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1787ページ                      |      |   |



## 仕様

|      |             |     |          |
|------|-------------|-----|----------|
| メーカー | 三菱鉛筆 (uni)  | 型番  | UWCN.884 |
| 商品名  | ユニ ウォーターカラー | 色   | オーカー     |
| 硬度   | 中硬質         | タイプ | 水溶性      |
| 芯径   | 3.8mm       | 入数  | 1本       |

水で溶かせる水彩タッチ、なめらかな描き味

強弱をつけたタッチなど、色鉛筆での表現はもちろん、水分を含んだ絵筆で色鉛筆の描線をのばしていきただけで、水彩画の色合いをも引き出せます。

特殊なワックスを含んだ芯を採用。水彩色鉛筆ならではの柔らかな描き味が、簡単に楽しめます。

水に溶けやすい特殊ワックスと純度の高い顔料を使用。うすく塗っても色あせがしにくく、なめらかに色のびし重ね塗りや混色ができます。

描写面を水筆でなぞると色が水に溶け出し、水彩画のような風合いに仕上げることができます。

若干ソフトな描き味で、色鉛筆画の画材としても適しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.