

品番：EA765ME-116

品名：2.0mm[2H]シャープペンシル



販売価格	700円(税抜)／ 770円(税込)		
カタログ価格	700円(税抜)／770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 （2026/03/31 16:16現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1503ページ1779ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	M207001P2H
商品名	フィールド	芯色	黒
機構	ノック式、着脱式クリップ	全長	148.1mm
厚さ	10.5mm	軸径	φ9.0mm
芯長	130mm	芯径	2.0mm
硬度	2H	材質	軸:ABS樹脂 グリップ:ローレット加工+メッキ
重量	14.4g		
木材へのマーキングに最適です。			
ノック式シャープペンの使いやすさと鉛筆の芯が合体した製品です。			
シャープだから、片手ノックで芯を繰り出せます。			
芯をしっかりつかむから、芯がもぐりこまない			
Uni芯採用で濃くなめらか			
ハードな筆記に耐えるホルダーなので、建築現場をはじめ、様々なシーンに最適です。			
軍手でもすべりにくいローレット金属のグリップです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.