

品番：EA765MF-42B

品名：0.4mm[HB]シャープペンシル替芯(30本)



販売価格	200円(税抜)／ 220円(税込)		
カタログ価格	200円(税抜)／220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 （2026/03/03 21:38現在）		
商品入数	30	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	ULS0430HB
芯径	0.4mm	芯長	60mm
硬度	HB	入数	30本
サイズ	76×20×7mm		
こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯			
デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい			
くっきり濃い文字を書くことができ、かつ、こすれに強いいため筆記後のノートをキレイに保ちます。			
紙面同士の擦過や手の接触による紙面の汚れを抑制するため、何度も見返すノート作りに最適なシャープ替芯です。			
蛍光ペンなどのマーカーを引いても、芯粉の広がりや抑制するので文字がにじみにくく紙面を汚しません。			
マーカーのペン先に付着する芯粉による汚れも軽減します。			
芯粉を紙面に密着させる「スマッジブーフ製法」により、汚れを抑制します。			
ナノダイヤ配合により「強い」「濃い」「なめらか」を高い水準で実現しています。			
機能的でスタイリッシュなスライド式ケース			

