

品番：EA765MG-19

品名：0.7mm[黒]ボールペン(ピンク/10本)



販売価格	920円(税抜) / 1,012円(税込)		
カタログ価格	920円(税抜) / 1,012円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 08:05現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1777ページ		



仕様


メーカー	三菱鉛筆(uni)	型番	SN10007T.13
商品名	ベリー楽ロック	ボディカラー	ピンク
機構	ロック式	インク色	黒
全長	140mm	軸径	φ11.0mm
厚さ	16.0mm	ボール径	0.7mm
入数	10本		

最適粘度のインクで書き味がなめらかで、ガリつきやボテが少ないボールペンです。

曲線フォルムとディンプル付で握りやすい、疲れづらい、滑らないグリップです。

エコマーク取得商品

代替品

	<p>品番 EA765MG-15</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい。</p>
--	--

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.