

品番：EA765MG-343

品名：0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/ボルドー)



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/06 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1779ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	MSXE510005P65
商品名	ジェットストリーム	ボディカラー	ボルドー
インク色	黒・赤・青・緑・シャープペン	機構	ノック式
全長×軸径	148.8×13.7mm	厚さ	18.5mm
ボール径	0.5mm	芯径	0.5mm
重量	23.6g	軸仕上	先軸:真鍮+メッキ、ラバーグリップ付 後軸:ABS樹脂+塗装 クリップ:鋼材
入数	1本		

ジェットストリーム

1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペンです。

超・低摩擦ジェットストリームインク搭載

筆記・携帯にも便利です。

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。

新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました。(黒インク)

新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。

スプリングチップ&ツインボール機構を搭載。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。
また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。

シンプルな外観 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.