

品番：EA765MG-47

品名：1.0mm ボールペン(黒・10本)



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/30 04:25現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1777ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	SN10010.24
商品名	ベリー楽ロック	インク色	黒
機構	ロック式	全長	140mm
軸径	φ11.0mm	厚さ	16.0mm
ボール径	1.0mm	替芯	EA765MG-164(黒)
軸仕上	軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:ABS樹脂	重量	8.7g(1本あたり)
入数	10本入り		

最適粘度のインクで書き味がなめらかで、ガリつきやボテが少ないボールペンです。

曲線フォルムとディンプル付で握りやすい、疲れづらい、滑らないグリップです。

グリーン購入法適合品

エコマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

