


品番：EA765MG-58A

品名：0.7mm ボールペン(黒)



販売価格	150円(税抜) / 165円(税込)		
カタログ価格	150円(税抜) / 165円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/05/01 12:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1777ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	SXN150071P.24
商品名	ジェットストリーム	機構	ノック式
サイズ	軸径φ11.3×厚さ14.8×全長139.6mm	重量	9.3g
ボール径	0.7mm	インク色	黒
材質	軸:再生PC樹脂+ラバークリップ付 クリップ:ABS樹脂 ロプラ:再生PBT樹脂	替芯	EA765MG-177B(黒)、MG-178B(赤) 旧EA765MG-177、-178、-179、-179B
入数	1本		

超・低摩擦ジェットストリームインク搭載

従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。

顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現

優れた速乾性があり、高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れません。

新機構でインクの直流&逆流を防止します。

書き味を損なわずインクの直流を防止する新スプリングチップ

濃い色の線をなめらかに書けるよう最適化されたペン先です。

代替品



品番 EA765MG-58D

コメント 同一品 10本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.