品番: EA765MG-58D

品名: 0.7mm ボールペン(黒·10本)



販売価格	1,380円 (税抜)/ 1,518円(税込)				
カタログ価 格	1,380円(税抜)/1,518円(税込)				
在庫数	最新在庫: 11 (2025/10/01 13:21現在)				
商品入数	10	販売単位	箱		
カタログ ページ	1826ページ				









仕様

メーカー	三菱鉛筆(uni)	型番	SXN15007.24
商品名	ジェットストリーム	機構	ノック式
サイズ	軸径 φ 11.3×厚さ14.8×全長139.6 mm	重量	9.3g(1本あたり)
ボール径	0.7mm	インク色	黒
材質	軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付 クリップ:ABS樹脂 ロプラ:再生PBT樹脂	替芯	EA765MG-177B(黒)、MG-178B(赤) 旧EA765MG-177、-178、-179、 -179B
入数	10本入り		

超・低摩擦ジェットストリームインク搭載

従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。

顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現

優れた速乾性があり、高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れません。

新機構でインクの直流&逆流を防止します。

書き味を損なわずインクの直流を防止する新スプリングチップ

濃い色の線をなめらかに書けるよう最適化されたペン先です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.