




品番：EA765MG-81B

品名：0.7mm ボールペン・加圧式(黒/10本)



販売価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
カタログ価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 03:22現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1777ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆(uni)	型番	SN200PT071P24
商品名	パワータンク	機構	ノック式
インク色	黒	ボール径	0.7mm
全長×軸径	143.9×φ12.9mm	厚さ	15.2mm
軸仕上	再生PC樹脂・ラバークリップ付	重量	12.8g(1本あたり)
入数	10本入り		

加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポートします。

屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。

カレンダーや手帳など壁面で上向きでも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。

加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。

濡れた紙にも筆記が可能です。

スパイクボールは、ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップし、ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです。

グリーン購入法適合品

エコマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.