


品番：EA765MG-85

品名：1.0mm ボールペン・加圧式(極太・黒)



販売価格	200円(税抜) / 220円(税込)		
カタログ価格	200円(税抜) / 220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/28 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1777ページ		



### 仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	SN200PT101P24
商品名	パワータンク	インク色	黒
機構	ノック式	全長×軸径	143.9×φ12.9mm
厚さ	15.2mm	ボール径	1.0mm
軸仕上	再生PC樹脂・ラバークリップ付	重量	12.8g
入数	1本		

加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポートします。

屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。

上向きでも書ける  
カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。

加圧リフィールがボールペンの弱点を解消

氷点下でも書ける  
氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまいますが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。

スパイクボールが、さらに筆記を快適に  
ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ  
ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです。

濡れた紙にも筆記が可能です。

グリーン購入法適合品

エコマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.