

品番：EA765MH-44B

品名：[グリーン/太・細] 蛍光ペン(10本)



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/09 22:16現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1780ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	PUS138T.6
商品名	プロパス・ウインドウ	インク色	グリーン
線幅	太:4.0mm 細:0.6mm	全長	138mm
軸径	φ11mm	厚さ	15mm
材質	軸:PP樹脂 ペン芯:(太)PE樹脂、(細)PET繊維	重量	8.4g(1本あたり)
入数	10本		

誰もが経験する蛍光ペンの不満を解決した、速乾性に優れた蛍光ペンです。

乾きが早くインクがしっかり定着し、紙や手を汚しません。

教科書のようなツヤのある紙でも手や紙を汚さずキレイにマーキングできます。

「Q-Dry(クイックドライ)インク」は、液体の乾きが速く、色材粒子はしっかり定着するため、インク乾燥時間を当社従来品の3分の1以下に短縮しています。

窓付きペン芯を採用し、ラインを引きながら下の文字が見えるため、はみださず、きれいにマーキングできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

