

品番 : EA765MM-100

品名 : [黒/細字] 水性マーカー(ルモカラ-)



販売価格	350円(税抜)／385円(税込)		
カタログ価格	350円(税抜)／385円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/20 23:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1783ページ		



仕様

メーカー	ステッドラー(STAEDTLER)	型番	315-9
商品名	ルモカラーペン 水性	線幅	0.8~1.0mm
線幅記号	M(細書き)	インク色	黒
サイズ	141×9.8×12.8mm	材質	軸部、キャップ部:PP ペン芯:ポリエチル
重量	8g	入数	1本

細字 水性ペン

ガラス・金属などをはじめ、多種多様な素材に書くことができます。

二重構造のキャップで、無駄なインクの乾燥を防ぎます。
また、ペン先が乾燥した場合でもペン先に水を含ませれば回復します。

フィルム等に書いた場合、濡れた布などで消すことができる水性インク。

OHPに使用すると発色がよく映写色が鮮明です。

別売りの補充インク(EA765MM-110)は、ペン先を差し込むだけで簡単に補充ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

