

品番：EA765MM-33

品名：[緑] 細・極細両用 油性マーカー(ルモカラー)



販売価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
カタログ価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/02 22:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1783ページ		



仕様

メーカー	ステッドラー (STAEDTLER)	型番	348-5
商品名	ルモカラー デュオ	線幅	1.5mm/0.6mm
線幅記号	M(細書き)/F(極細書き)	インク色	緑
サイズ	141×16×14mm	材質	軸部、キャップ部:PP ペン芯:ポリエステル
重量	11.4g	入数	1本

細字・極細字両用 油性ペン

優れた定着性と耐光性。

CD-R・DVD・金属・ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。

速乾性のインクを使用。多くの素材に素早く筆記することが可能です。

ドライセーフインク。ペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。(ISO554)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.