

品番：EA765MM-5H

品名：8色組 細字 油性マーカーセット(ルモカラー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,960円(税抜) / 3,256円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,960円(税抜) / 3,256円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/28 21:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1783ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------|-------|---------------------------|
| メーカー | ステッドラー日本 | 型番 | 317 WP8 |
| 商品名 | ルモカラーペン | セット内容 | 8色(黄・橙・赤・バイオレット・青・緑・茶・黒) |
| 線幅 | 0.8~1.0mm | 線幅記号 | M(細書き) |
| サイズ | 94×148×17mm | 材質 | 軸部、キャップ部:PP ペン芯:ポリエステル |
| 重量 | 114g | 入数 | 8本 |

細字 油性ペン8色セット

優れた定着性と耐光性。

CD-R・DVD・金属・ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。

スタンドアップBoxとしてご使用いただける、ポリプロピレンの専用ケース。

ドライセーフインク。ペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。(ISO554)

速乾性のインクを使用。多くの素材に素早く筆記することが可能です。

別売りの補充インクは、ペン先を差し込むだけで簡単に補充ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

