

品番：EA765MP-366

品名：[桃/中字] 油性[®] イントマーカ- (蛍光/全天候型)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 565円(税抜) / 622円(税込) | | |
| カタログ価格 | 565円(税抜) / 622円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/04/02 10:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1499ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|----------------------------------|------|----------|
| メーカー | TJMデザイン (TaJlma) | 型番 | ZENM-KPK |
| 用途 | 金属・プラスチック・ガラスなど | インク色 | 蛍光桃 |
| 芯先 | 丸芯 | 線幅 | 2mm |
| 入数 | 1本 | 重量 | 18g |
| 材質 | 本体:アルミ キャップ:PBT樹種 芯材質:ナイロン | | |
| 油性 | | | |
| 中字 | | | |
| 雨天時や雨あがりの濡れた面にもそのまま筆記できます。 | | | |
| 電気工、設備工、配管工のスリーブ、埋設管入れや濡れたコンパネ、コンクリート面にも使えます。 | | | |
| 筆記線は踏んでも擦っても消えたりかすれたりしない高耐久インク | | | |
| コンパネやコンクリート面の筆跡でも減りの少ない耐久芯採用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

