


品番：EA765MP-601

品名：ゲルチョーク(白/ホルダ付)



販売価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
カタログ価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/06 13:21現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	1502ページ		



仕様

メーカー	PILOT(パイロット)	型番	DX-GCC6-P-W
商品名	ゲルチョーク	用途	雨天用工事黒板に 屋外を中心とした各種工事に 鉄道保線工事に ガラス、金属、プラスチック、コンクリート、木材、紙などに
カラー	白	材質	軸:樹脂 芯:油性顔料
全長	121mm	軸径	φ16mm
芯径	φ6mm		

回転繰り出し式

コントラスト良く書け、雨に濡れても、油のついた面にも書けます。

平滑な面であれば、水を湿らせたティッシュ、布、ウエス等で簡単に消せます。

養生テープ、シリコンテープなどの油性マーカーでは書けない面に書けます。

建築資材、工業資材、化粧合板、鉄鋼材、溶接部、路面などへのマーキングに使えます。

クリップ付で取り出しやすく、収納しやすく、クリップに紐を繋いで、高所での落下を防止します。

本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。

替芯交換タイプなので、ホルダーは再利用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.