


品番：EA765MP-603

品名：ゲルチョーク(赤/ホルダ付)



販売価格	890円(税抜) / 979円(税込)		
カタログ価格	890円(税抜) / 979円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/18 10:11現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	1550ページ		



仕様

カラー	赤	材質	軸：樹脂 芯：油性顔料
全長	121mm	軸径	φ16mm
芯径	φ6mm	用途	雨天用工事黒板に。屋外を中心とした各種工事に。鉄道保線工事に。ガラス、金属、プラスチック、コンクリート、木材、紙などに。
ホルダー付			
回転繰り出し式			
コントラスト良く書け、雨に濡れても、油のついた面にも書けます。			
平滑な面であれば、水を湿らせたティッシュ、布、ウエス等で簡単に消せます。			
金属(鉄、アルミ、ステンレス、鋼材)プラスチック(アクリル、塩ビパイプ、ABS、FRPなど)、発泡スチロール、ガラス、木材、皮革、ゴム、ホワイトボード、ダンボール、紙、ブロック、タイル、コンクリート、アスファルトなど素材を選ばず何にでも書けます。			
養生テープ、シリコンテープなどの油性マーカーでは書けない面に書けます。			
建築資材、工業資材、化粧合板、鉄鋼材、溶接部、路面などへのマーキングに使えます。			
クリップ付で取り出しやすく、収納しやすい。クリップに紐を繋いで、高所での落下防止に。			
本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。			

替芯交換タイプなので、ホルダーは再利用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.