

品番：EA765MV-53

品名：[赤] 油性固形ペンキ(工業用)




販売価格	400円(税抜) / 440円(税込)		
カタログ価格	400円(税抜) / 440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/06 11:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1501ページ		



仕様

メーカー	サクラクレパス	型番	KSC#19
色	赤	入数	1本
固形タイプのマーカー			
使用温度範囲	-10℃~200℃	芯径	φ13.5mm
150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。			
プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能			
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことはありません。			
150℃の加熱面にも直接筆記が可能			
50℃以上になるところで保管しないで下さい。			
ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい			
油性			
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク			
鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用			
中字			

代替品

	<p>品番 EA765MV-163 コメント モデルチェンジ</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.