

品番 : EA765MV-54

品名 : [黒] 油性固体ペンキ(工業用)

販売価格	400円(税抜)／440円(税込)		
カタログ価格	400円(税抜)／440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/15 08:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1548ページ		



## 仕様

メーカー	サクラクレパス	型番	KSC#49
色	黒	入数	1本

固体タイプのマーカー

使用温度範囲	-10°C～200°C	芯径	Φ13.5mm
--------	-------------	----	---------

150°Cの加熱面でも書ける、固体ペンキタイプのマーカーです。

プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能
-----------------------------------

ペンキのように飛沫で服や手を汚すことありません。

150°Cの加熱面にも直接筆記が可能
--------------------

50°C以上になるところで保管しないで下さい。

ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい
----------------------

油性

塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク
--

鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用

中字
----

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.