

品番：EA765MV-54B

品名：[黒] 油性固形ペンキ(工業用/10本)



販売価格	3,750円(税抜) / 4,125円(税込)		
カタログ価格	3,750円(税抜) / 4,125円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 13:25現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1501ページ		



仕様

メーカー	サクラクレパス	型番	KSC#49
インク色	黒	芯径	φ13.5mm
使用温度範囲	-10℃~200℃	入数	10本
150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。			
50℃以上になるところで保管しないで下さい。			
150℃の加熱面にも直接筆記が可能			
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことはありません。			
プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能			
鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用			
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク			
油性			
ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい			
中字			
固形タイプのマーカー			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.