

品番：EA765MV-56B

品名：[緑] 油性固形ペンキ(工業用/10本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 3,750円(税抜) / 4,125円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,750円(税抜) / 4,125円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/25 13:49現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1501ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|-----------|----|---------|
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | KSC#29 |
| インク色 | 緑 | 芯径 | φ13.5mm |
| 使用温度範囲 | -10℃~200℃ | 入数 | 10本 |
| 150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。 | | | |
| 50℃以上になるところで保管しないで下さい。 | | | |
| 150℃の加熱面にも直接筆記が可能 | | | |
| ペンキのように飛沫で服や手を汚すことはありません。 | | | |
| プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能 | | | |
| 鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 | | | |
| 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク | | | |
| 油性 | | | |
| ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい | | | |
| 中字 | | | |
| 固形タイプのマーカー | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.