

品番：EA766ZF-11

品名：150x135mm 伸縮式工事用ホワイトボード



販売価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
カタログ価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/22 00:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2267ページ		



カタログ訂正

25/11/13 伸縮サイズの訂正。誤:220~615mm、正:200~550mm(9025 No.56,57)

## 仕様

メーカー	土牛産業(DOGYU)	型番	02385
ボードサイズ	150×135mm	シャフト長	200~550mm
シャフト最大径	12mm	グリップ径	14mm
重量	120g	材質	ボード:ポリプロピレン シャフト:真鍮 グリップ:ビニール
付属品	イレーザー付マーカー:1本 予備シート(日付なしタイプ):1枚		

工事用黒板のかわりに一人で簡単に現場撮影できます。

用途に合わせてシールを貼り替えて使用できます。

コンパクトで持ち運びに便利

水性マーカーで書き消し可能

ボード角度調整可能

ボードの背面にマーカー止めクリップ付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.