

品番 : EA770TB-32

品名 : 500°C / φ 6x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)



販売価格	42,000円(税抜) / 46,200円(税込)		
カタログ価格	42,000円(税抜) / 46,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/19 01:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0767ページ		



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0600 9741
仕様	EA770TB-2、旧EA770TB-11用	シャフト径	φ 6mm
シャフト長	300mm	最高温度	500°C
材質	ステンレス	ケーブル長	1.5m
色	黒	重量(g)	364
コーン型フィルタ付			
フィルタの交換が簡単			
コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。			
ガス吸引用ホースと温度チャンネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。			
300mmプローブは、大きな燃焼プラントの測定にも対応しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.