

品番 : EA770TB-46

品名 : 0-100℃/190mm 燃焼空気温度用センサー



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0767ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0600 9787
シャフト径	φ4mm	シャフト長	190mm
測定範囲	0~100℃	ケーブル長	2.2m
付属品	燃焼空気温度プローブ (190mmプローブシャフト)、固定用コーン	色	黒
分解能	0.1℃ (1~+100℃)	応答速度	30秒

燃焼排ガス測定または微粒子測定における、燃焼空気温度を正確に測るプローブです。

排ガス用温度プローブは自由度のきく測定ができます。

EA770TB-2、-21用

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.