

品番 : EA776AA-1

品名 : ペーハー計



販売価格	9,900円(税抜)／10,890円(税込)		
カタログ価格	9,900円(税抜)／10,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 09:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0776ページ		



仕様

メーカー	ハンナインスツルメンツ	型番	HI98107N
測定範囲	0.0～14.0pH、0.0～50.0°C	検出単位	0.1pH、0.1°C
精度(@25°C)	±0.1pH、±0.5°C	校正	自動で1点または2点校正 (pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
温度補償	自動(0～50°C)	使用外部環境	0～50°C(相対湿度100%以下) 日常防水型
電源	CR2032ボタン電池×1個(付属) (約1000時間の継続使用が可能)	自動電源オフ	未使用後8分後、60分後、OFFから選択
サイズ	40(W)×17(D)×160(H)mm	重量	75g
付属品	初回分の標準液と電極洗浄液が付属 (pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋)		

画面にはpHと温度を同時に表示

日常防水型

pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。

本体一体型の電極(交換不可)

校正は自動で1点または2点

読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク

自動温度補償付き

電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ

※不純物の多い液体(液体肥料、強酸／強アルカリ、粘性のある物など)の測定には適しておりません。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA776AG-1
コメント 仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.