

品番：EA776AF-1

品名：ペーハー計[土壌用]

	販売価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
	カタログ価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 15:55現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	0777ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	PH-212
測定範囲	0～14pH	分解能	0.01pH
精度	±0.07pH(pH5～9)、±0.1pH (pH4～10)、±0.2pH(pH1～3.9とpH10.1～13)	使用温度	0～50℃
電源	9V電池×1個(付属)	重量	196g
サイズ	60(W)×33(D)×145(H)mm	校正	pH7、pH4 (標準液各1回分付)
測定方式	ガラス電極	サンプリング	0.4秒
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ	機能	データホールド、ローバッテリー表示
電極	φ12×160mm	コード長	1m
付属品	土壌用pH電極PE-06HD×1、基準液 (pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書		
土壌pH測定用			
センサー付			
大型液晶で見やすい、すっきりスマートなフォルム			

防滴設計（操作キーはラバーボタン式）で安心
測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能
幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.