

品番 : EA776AG-2

品名 : ペーハー計[防水型]



販売価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 08:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0776ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	PH-6011A
測定範囲(pH)	0.00～14.00	分解能(pH)	0.01
測定精度	±0.1pH	サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0～+50°C、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	0～+60°C、75%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ	φ 37.5×170mm	重量	約87g(電池含む)
電源	CR2032電池×2個(付属)	替標準液	<ul style="list-style-type: none">●EA776AK-61(pH4)●EA776AK-63(pH7)
防水保護等級	IP57準拠	付属品	<ul style="list-style-type: none">●取扱説明書(保証書付)●校正標準液(B-4、B-7)/保存液●校正ボリューム調整用ドライバー(内臓)●CR2032電池×2個(テスト用)●pHセンサー(本体に接続済み)

ATC(自動温度補正機能)つき。

センサー交換が可能な防水型pH計

プールなどの環境にも安心して使用可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.