

品番：EA776AG-20

品名：ペーハー計[防水型]

				販売価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
				カタログ価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
				在庫数	最新在庫：1（2025/08/13 16:05現在）		
				商品入数	1	販売単位	個
				カタログページ	0776ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	PH-1000PE
測定範囲	pH:0.00～14.00pH 温度:0～60℃	分解能	pH:0.01pH 温度:0.1℃
精度	pH:±0.1pH 温度:±1℃	測定対象	固形試料の表面、一般的な水試料(純水・イオン交換水を除く)
温度計測範囲	0～+60℃	シャフト部材質	ABS
サンプリング	約3回/秒	校正	不可
使用温湿度	0～+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	0～+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ	●本体:40(W)×48(D)×185(H)mm ●センサー:35(W)×35(D)×65(H)mm	重量	●本体:約95g(電池含む) ●センサー:約35g
材質	樹脂	電源	単4電池×1本(別売)
電池寿命	約120時間(アルカリ電池使用時)	防水・防塵等級	IP67
機能	●オートロック機能 ●バックライト機能 ●オートパワーオフ機能	オートパワーオフ	約20分(解除不可)
付属品	●取扱説明書(保証書付き) ●pH4.01校正標準液/pH6.86校正標準液		

様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。
大型液晶によりpH値、温度を同時表示。
測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。
PH標準液による3点校正可能。 また、NIST校正 (4.01, 6.86, 9.18)、USA校正 (4.01, 7.00, 10.01) の選択が可能。
標準センサー (EA776AG-21) が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
付属の標準センサーを使用して水中での測定も可能
センサー表面が平らなため、対象物とセンサーの表面を覆う水分があれば果物の切り口、発酵中のパン生地、水溶液等の幅広い対象の測定が可能です。
ATC (自動温度補正機能) 付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.