

品番：EA776AH-13

品名：ペーハー計(土壌用)



販売価格	4,040円(税抜)／4,444円(税込)		
カタログ価格	4,040円(税抜)／4,444円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/02 15:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	72716
測定対象	照度、土壌酸度、土壌水分、土壌温度	測定範囲	酸度:3.5～9.0pH(14段階) 温度:-9～50℃
分解能	酸度:0.5pH、 温度:1℃	精度	酸度:±0.5pH、 温度:±1℃
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	63(W)×36(D)×322(H)mm (プローブ: φ6×200mm)
重量	117g		

多機能なデジタル表示の土壌酸度計です。

★切り替えスイッチで土壌酸度 (pH)と温度 (℃)の切り替えが簡単にできます。

代替品

	品番EA776AH-14 コメント仕様ご確認下さい。
--	--

