


品番：EA776AH-14

品名：ペーハー計(土壌用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,720円(税抜) / 4,092円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,720円(税抜) / 4,092円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/02 22:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0764ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|---------------------------------|----------|---|
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 72730 |
| 測定対象 | 土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 | 測定範囲 | 土壌酸度(12段階): pH3.5~9.0 土壌温度: 5~40℃ 土壌塩分濃度(2段階): DANGER、NOR 土壌水分(5段階): DRY+, DRY、NOR、WET、WET+ 照度(9段階): LOW-, LOW、LOW+、NOR-, NOR、NOR+、HGH-, HGH、HGH+ |
| 分解能 | 酸度: 0.5pH 温度: 1℃ | 精度 | 酸度: ±0.5pH 温度: ±1℃ |
| 電源 | 単4電池×3本(付属) | サイズ | 60(W)×37(D)×293(H)mm (プローブ: φ6×180mm) |
| 材質 | ABS樹脂/エラストマー樹脂 | 重量 | 132g(電池含む) |
| オートパワーオフ | 無操作状態で約5分後 | バックライトオフ | 無操作状態で約1分後 |
| 使用温湿度範囲 | 温度: 5~40℃ 湿度: 5~95%(結露のないこと) | 付属品 | ・サンドペーパー(#1000) |

エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。

液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。

正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。

土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。

※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.