

品番：EA776AH-15

品名：ペーハー計(土壌用)



販売価格	7,900円(税抜) / 8,690円(税込)		
カタログ価格	7,900円(税抜) / 8,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 05:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0764ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	72795
測定範囲	3~7pH	測定コンディション	1~8段階
精度	±0.5pH	分解能	0.2pH
サイズ	本体:55(W)×55(D)×395(H)mm プローブ:φ10×255mm	重量	97g
最小表示	0.2pH	使用温度	0~40℃
保管温度	-20~70℃	材質	本体/メタルカバー:ABS樹脂 メーター:アルミ 電極部:チタン垂鉛合金/銅/アルミ/ゴム
付属品	・サンドペーパー(#1000)	用途	土壌酸度(pH)の簡易測定に。

土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。

土壌への挿入部分が長く太いため深い部分の測定ができます。

電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。

土壌に垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.