

品番：EA776AK-1

品名：ペーハーメーター



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/18 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0763ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AP-20
測定範囲	pH1.0~12.0	分解能	0.1pH
精度	±0.1pH	動作温度範囲	0℃~50℃
サイズ	φ38×170mm	重量	90g
校正点	1点校正、2点校正、3点校正	自動温度補償	有
自動電源オフ	約8分	ユーザリセット	有
不揮発性メモリバックアップ	有	LCD表示	2行
電源	LR44×4個(付属)	電池寿命	500時間以上
標準液自動認識	NIST(JIS)標準液: pH 4.0、6.9、9.2 USA標準液: pH 4.0、7.0、10.0		

ケース付

防水設計(IP67)

標準液別売 EA776AL-21(フタル酸塩pH標準液)、-22(中性りん酸塩pH標準液)、-23(ほう酸塩pH標準液)、-24(炭酸塩pH標準液)

pH電極モジュールは交換可能

基本分解能と精度でpH測定

自動温度補償機能(ATC機能)

高精度測定のために3点までpH値の校正が可能

標準液でpH値の簡単校正

コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示

ケースに入れて持ち運びに便利

オートパワーオフ機能

水道水で洗浄が可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.