

品番：EA776AM-1

品名：ペーハー計



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,200円(税抜) / 7,920円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,200円(税抜) / 7,920円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/08/04 05:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0775ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                        |         |   |
|--------|------------------------|---------|---|
| メーカー   | 佐藤計量器製作所               | 型番      | SK-630PH  |
| pH測定範囲 | 2.0~12.0pH             | 温度測定範囲  | —   |
| 精度     | ±0.6pH                 | 分解能     | 0.1pH   |
| 電源     | LR44×4個(付属)            | サイズ     | 36×25×150(H)mm  |
| 重量     | 65g                    | 標準液(別売) | EA776AL-21(pH4.01)<br>EA776AL-22(pH6.86)<br>EA776AL-24(pH10.01) |
| センサ    | ガラス電極                  | 防水性能    | JIS C 0920 IPX4に準拠  |
| 材質     | 指示計:ABS樹脂<br>センサ電極:ガラス | 付属品     | 取扱説明書   |

土壌の管理、水質管理等に

精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付  
pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)

※pH値は温度25℃の場合

※pH標準液は別売り(オプション)です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。

キャリブレーション機能、表示固定HOLD、オートパワーオフ機能付き

濡れた手でも操作可能です。

トレーサビリティ校正・JCSS校正：非対応

センサーは一体型なので、センサー交換はできません。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※取引証明などの用途にはご使用できません。

※ご使用上の注意

- ・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。
- ・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
- ・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。
- ・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。
- ・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないよう取扱いにご注意ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.