

品番 : EA776AM-5

品名 : ペーハー計(ノン型)



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0776ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-610PHII
pH測定範囲	2.00～12.00pH	温度測定範囲	0.0～50.0°C
測定精度	pH:±0.2pH、温度:±0.6°C (at20～30°C)、 ±0.8°C(上記以外)	分解能	pH:0.01pH、温度:0.1°C
電源	CR2032×2個(付属)	サイズ	37(W)×42(D)×150(H)mm
重量	77g	センサ	pH:ガラス電極 温度:サーミスタ
防水性能	JIS C 0920 IPX4に準拠	材質	指示計:ABS樹脂 センサ電極:ガラス
使用環境	0～50°C	電池寿命	連続測定:約20時間(新品電池使用時)
付属品	レザーケース、取扱説明書		

高精度で電極交換可能なペンタイプpH計

表示部が上を向いているので使用中も視認性が高く表示が大変見やすいです。

3点キャリブレーション機能
(pH4.01, pH6.86, pH10.01)

センサー交換可能

自動温度補償(ATC)機能付

濡れた手でも操作可能です。

トレーサビリティ校正・JCSS校正：非対応

注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※pH標準液は別売り(オプション)です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。

※取引証明などの用途にはご使用できません。

※ご使用上の注意

- ・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。
- ・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
- ・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。
- ・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。
- ・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないように取扱いにご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.