

品番：EA776AM-5A

品名：ペーハー計(ペン型)



販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-661PH
pH測定範囲	0.0~14.0pH	温度測定範囲	0.0~50.0°C
測定精度	pH:±0.2pH 温度:±1.0°C	分解能	pH:0.1pH 温度:0.1°C
センサ	pH:ガラス電極 温度:サーミスタ	内部液(KCL)	無補充型
電源	アルカリボタン電池(LR44)×4個(付属)	サイズ	約φ38×171(H)mm
重量	約85g(電池含む)	材質	指示計:ABS センサ電極:ガラス
防水	JIS C 60529 IPX5に準拠	付属品	ハンドストラップ×1本 取扱説明書

電極交換可能なペンタイプpH計

1~3点でキャリブレーションが可能

キャリブレーションポイント(at 25°C)はpH4.01、6.86、9.18または10.01の中から最適なポイントを選択可能。

ホールド機能

自動温度補償(ATC)機能

センサ感度表示機能

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、オートパワーオフ機能を装備

安定表示機能

防水規格JIS C 60529 IPX5に準拠。濡れた手でも操作可能です。

トレーサビリティ校正・JCSS校正：非対応

※取引証明などの用途にはご使用できません。

※pH標準液は別売り(オプション)です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。

※ご使用上の注意

- ・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。
- ・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
- ・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。
- ・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。
- ・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないよう取扱いにご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.