

品番 : EA776AZ-4

品名 : PH4.01/500ml ペーハー基準液



販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 07:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0776ページ		



#### 仕様

メーカー	ハンナインスツルメンツ	型番	HI7004L
pH値	pH4.01	使用温度範囲	-5~50°C
約500ml入			
EA776AA-1、EA776AC-1、EA776AD、 旧EA776AB用			
フタル酸水素カリウム<2.0%、安定剤<0.010.01%			
<b>使用方法</b> (基準液の水温25°Cで測定値がpH4.01が基本です。) 基準液の水温を測定し表よりその温度のpHの値が基準値を示します。 [例]基準液の水温が20°Cの時は基準値がpH4.00となり、それが測定器の示す。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.