


品番：EA776B-52

品名：コンパクト水分計(木材・建築素材用)



販売価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 04:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0766ページ		



木材
12.9%
ヒノキ

木材
15.8%
サクラ

建築素材
1.67%
コンクリート

最大 156.0%
0 5 10 15 20 25 30



平面接触型ラバー電極パッドを当てるだけ、素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率チェック

仕様

測定範囲	木材:3.0~56.4% ※62種選択 建築素材:硬石膏セメント:0~3.3% (CMモード時:0~3.1%)、コンクリート:0~5%、発泡コンクリート:0~66.5%、石膏・プラスター:0~23.5%、石灰混ブロック:0~5.5%、モルタル:0~5%(CMモード時:0~3.8%)	精度	木材:±2% 建築素材:±0.2%
分解能	水分計:0.1% 建築素材:0.01%	電源	9V電池×1本(付属)
機能	・素材グループ選択(:68種) ・CMモード(カーバイド法測定) ・インデックスモード ・自動ホールド機能 ・液晶バックライト ・高含水アラーム ・LED乾湿インジケータ ・自動電源オフ ・測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示	サイズ	81(W)×36(D)×154(H)mm
重量	226g(電池含む)	使用温度	気温0~40℃、湿度85%RH未満、結露なきこと、高度2000m未満
保管温度	気温-10~60℃、湿度85%RH未満、結露なきこと	連続使用時間	約40時間

材質	樹脂	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・取扱説明書 ・保証書 ・シリアル番号登録済タグ(本体貼付) ・純正品検査証 ・コンタクトカード ・ハードケース
注意	付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		
衝撃吸収、携帯に便利な専用ハードケース(標準付属)			
全メニューが日本語表記			
豊富な素材選択 日本の木材【ヒバ・ヒノキ・クリ・ケヤキ・ナラ・サクラ】など木材62種、 コンクリート・石膏・プラスターなど建築素材6種。			
【インデックスモード】 含水率ではなく、数値(0~1000)で素早く含水部発見が可能。 素材グループに選択肢がない素材測定もインデックスモードなら可能。			
平面接触型ラバー電極パッドを当てるだけ、素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率チェック。			
数値と12桁LEDカラー乾湿インジケーターで測定結果が一目瞭然。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.