品番: EA776BB-21

品名:デジタル塩分濃度計(防水型)



販売価格	3,400円 (税抜)/3,740円(税込)					
カタログ価格	3,400円(税抜)/3,740円(税込)					
在庫数	最新在庫: 11 (2025/07/17 05:06現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0778ページ					















仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-4723
測定範囲	塩分濃度0.1~5.0%	分解能	0.1%
測定精度	・塩分濃度0.1~2.0%: ±0.2%(被測定物温度5~45℃)、±0.2%(その他の温度範囲)・塩分濃度2.1~3.0%: ±0.3%(被測定物温度5~45℃)、±0.4%(その他の温度範囲)・塩分濃度3.1~5.0%: ±0.5%(被測定物温度5~45℃)、±0.6%(その他の温度範囲)(その他の温度範囲の測定精度は目安としてください)	電源	CR2032リチウム電池×1個(付属)
サイズ	34(W)×16(D)×180(H)mm	重量	約28g(電池含む)
耐熱温度	検針部:115℃ ※塩分計は、みそ汁やスープ、煮汁などのさらさらした液体の塩分濃度を測定します。固形物や粉末およびカレーなどのどろどろした粘性の高い液体では測定できません。また、油分を多く含むスープなどの液体では正しく測定できない場合があります。	測定方式	電気伝導度測定方式
材質	本体:ABS樹脂 パネル:PET	電池寿命	約1年(1日15回使用した場合、25℃ 時)

	検針部(棒状部):ポリプロピレン/真鍮 +金メッキ(棒状の検針部は食品衛生 法に適合しています)		
オートパワーオフ	約1分	使用温湿度範囲	0~40℃、85%RH以下(ただし結露し ないこと)
被測定物温度範囲	0~90℃		

塩分濃度を手軽にチェック。5%まではかれます。

0.1% 単位でこまかく、高精度にはかれます。

防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。

塩分濃度から塩分量を知ることができます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.