

品番：EA776BB-3

品名：デジタル塩分計



販売価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/01 15:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0792ページ		



メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	SA-02
測定範囲	●塩分:0.0~10.0%(-5~+60℃) ●温度:-20~+60℃	分解能	●塩分:0.1% ●温度:0.1℃
精度	●塩分:±0.1%(0~0.9%) ±0.2%(1.0~1.9%) ±0.3%(2.0~2.9%) ±0.5%(3.0~4.9%) ±0.7%(5.0~5.9%) ±1.0%(6.0~7.9%) ±1.5%(8.0~10.0%) ●温度:±1.0℃(-20~0.0℃、 +45~+60℃) ●±0.5℃(それ以外)	使用温湿度	0 ~ +50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10 ~ +60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)	電源	単4(1.5V)電池×3本(付属)
電池寿命	約100時間	サイズ	●本体:48×29×147(H)mm ●センサー:φ17×190mm ●コード長:85cm
重量	約135g(電池含む)	校正	不可
機能	●オートパワーオフ機能(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) ●AVERAGE(平均値)表示機能	付属品	●取扱説明書(保証書付) ●センサーキャップ ●単4形乾電池×3本(テスト用)

分濃度(%)の測定が簡単にできます

セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計

表示は見やすい温度と塩分のデュアル表示

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.