

品番：EA776BC-10

品名：導電率計



販売価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/04 11:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0792ページ		



仕様

メーカー	ハンナインスツルメンツ	型番	HI98303N
セット内容	・本体(電極一体型) ・電極保護キャップ ・EC標準液4袋 ・日本語取扱説明書他	EC	測定範囲:0～2000μS/cm 検出単位:1μS/cm 精度(@25℃):±2%F.S. 校正:自動で1点(1413μS/cmを使用)
温度	測定範囲:0.0～50.0℃ 検出単位:0.1℃ 精度(@25℃):±0.5℃	温度補償	自動(0～50℃)
使用外部環境	0～50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型	電源	CR2032リチウムイオン電池×1個(付属) (約250時間の継続使用が可能)
自動電源オフ	8分後、60分後、OFFから選択	サイズ	40(W)×17(D)×160(H)mm
重量	75g		
画面にはECと温度を同時に表示			
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製			
本体一体型の電極(交換不可)			
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク			
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ			

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.