

品番：EA776BC-12

品名：導電率計(EC/超純水用)



販売価格	29,500円(税抜)／ 32,450円(税込)		
カタログ価格	29,500円(税抜)／32,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 （2025/07/17 09:44現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0777ページ		



仕様

メーカー	ハンナインスツルメンツ	型番	HI98309
セット内容	・本体 ・電極保護キャップ ・校正用ミニドライバー (HI 98308のみ、 ・日本語取扱説明書	測定範囲	0.000～1.999 μ S/cm
分解能	0.001 μ S/cm	精度	±2%FS
電源	LR44×4個(付属)	サイズ	175×41×23mm
重量	95g	使用環境温度(℃)	0～50（相対湿度95%以下）
付属品	電極保護キャップ、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)日本語取扱説明書他		

純水や超純水などの低濃度域用ECテスター
ポケットサイズで手軽に測定でき現場使用に最適です。
※標準液での校正は行えません。
※防水機能はありません。
※電極交換はできません。
※標準液での校正は行えません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.