

品番：EA776BC-1B

品名：導電率計



販売価格	103,000円(税抜)／113,300円(税込)		
カタログ価格	103,000円(税抜)／113,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/21 02:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0777ページ		



仕様

メーカー	ハンナインスツルメンツ	型番	HI8733N
測定範囲(分解能)	0.0～199.9 μ S/cm (0.1 μ S/cm) 0～1999 μ S/cm (1 μ S/cm)、 0.00～19.99mS/cm (0.01 μ S/cm) 0.0～199.9mS/cm (0.1 μ S/cm)	精度	±1%F.S
使用温度	0～50℃(相対湿度95%以下)	温度補償	自動 (0～50℃) 温度係数2%/℃
付属EC電極	HI 76302W (1mケーブル付)	電源	9V電池×1個(付属)
連続使用時間	約100時間の継続使用が可能	サイズ	80(W)×36(D)×145(H)mm
重量	230g	校正	手動で1点校正
シンプルな操作で199.9mS/cmまでの広範囲に対応			
12.88mS/cm標準液(1回分)付属			
主に製造、品質管理の現場での用途に適した機種です。			
画面は大きく見やすく、シンプルな操作性			
本体は日常防水型(電極接続部は防水仕様ではありません)			
測定範囲が4つのレンジに分かれているので、より正確な測定が可能となっています。			
4極リング式導電電極は丈夫なPVC製で、屋内でも野外でも使用できます。			

IP54

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.