

品番：EA776BC-22

品名：導電率計(土壌用)



販売価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/02 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0792ページ		



簡単な操作でECを測れます。

### 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	72976
測定範囲	導電率: 0~1,999 $\mu\text{S/cm}$ 温度: 0~60°C	分解能	導電率: 1 $\mu\text{S/cm}$ 温度: 1°C
精度	導電率: $\pm 20 \mu\text{S/cm}$ 温度 $\pm 1^\circ\text{C}$	電源	アルカリ電池 LR44×3個または酸化銀電池 SR44×3個(付属)
サイズ	$\phi 40 \times 185\text{mm}$	重量(g)	108(電池含)
材質	本体、電極部: ABS樹脂 電極: ステンレス	防水保護等級	IPX5 ※いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。
機能	・温度測定機能 ・ホールド機能(土壌導電率測定モードのみ有効) ・オートパワーオフ(約5分) ・自動温度補償(ATC)機能	用途	園芸や農作業における肥料の管理に。

分解能が1  $\mu\text{S/cm}$ なので細かい測定に最適です。

ボタンを一回押すだけの簡単操作です。

ポケットに収まるコンパクトサイズです。

読み取りやすい液晶サイズと文字高を採用しました。

収納ケース付です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	<p>品番 EA776BC-7A コメント</p>
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.