

品番：EA776BC-5

品名：[防水型]導電率計



販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 12:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0765ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CD-6021
測定範囲(μS/cm)	0～19990	分解能(μS/cm)	10
測定精度	±1%FS	サンプリング	約3回/秒
使用温湿度範囲	0～50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10～+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ	φ37.5×170(H)mm	重量	約87g(電池含む)
電源	CR2032リチウム電池×2個(付属)	防水保護等級	IP57準拠
付属品	●取扱説明書(保証書付) ●校正標準液 ●導電率センサー(本体接続済) ●校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) ●CR2032リチウム電池×2個(テスト用)	校正	不可

センサー交換が可能な防水型導電率計
ATC(自動温度補正機能)付
厨房やプールなどの環境にも安心して使用可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.