

品番：EA776BD-31

品名：デジタル糖度計(防塵・防水型)



販売価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 13:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0763ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	70182
測定範囲(糖度)	0.0~53.0%	サイズ	58×25×120mm
重量	120g(電池含)	測定範囲	屈折率:1.3330~1.4265 温度:0.0~40.0℃
最小表示	糖度:0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃	精度	精度:糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃
分解能	最小表示:糖度(Brix値)0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃	電源	単4アルカリ乾電池×1本(付属)
注意	付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。	使用温度	5~40℃
使用照度条件	10,000lx以下	自動温度補正範囲	5~40℃
オートパワーオフ	無操作状態で約1分後	材質	本体:ABS樹脂
防塵・防水性能	IP65	付属品	・収納ケース ・スポイト ・精密ドライバー ・拭き布
用途	・野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に。		

・工業用油の屈折率の測定に。

糖度 (Brix値) が一目でわかるデジタル表示です。

文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。

環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうか製品だけでわかる。

糖度 (Brix値) と屈折率の切り替え表示が可能です。

クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。

劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。

野菜・果物(20%くらいまで)に加え、飲料・スープ・醤油(約15~40%)などの食品分野でのサンプルを測定可能

液晶表示で測定値が分かりやすい。

防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗しやすい。

糖度と温度を測定できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.