

品番：EA776BD-32

品名：デジタル糖度計(遮光タイプ / 防塵・防水型)



販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/06 11:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0763ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	70183
測定範囲(糖度)	0.0~93.0%(遮光タイプ)	サイズ	62×34×125mm
重量	150g	測定範囲	屈折率:1.3330~1.5261 温度:0.0~40.0℃
分解能	最小表示:糖度(Brix値)0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃	精度	精度:糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃
防塵・防水性能	IP65	電源	単4アルカリ乾電池×1本(付属)
使用温度	5~40℃	使用照度条件	60,000lx以下
自動温度補正範囲	5~40℃	オートパワーオフ	無操作状態で約1分後
材質	本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂	付属品	収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布
用途	・野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に。 ・工業用油の屈折率の測定に。	最小表示	糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃

糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。

文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。

環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうか製品だけでわかる。

糖度 (Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。

クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。

劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。

はちみつ(80%前後)や、各種油(65%前後)など、工業分野まで幅広く測定可能

液晶表示で測定値が分かりやすい。

屋外でも測定可能。収穫してすぐに数値を確認できる。

防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗しやすい。

糖度と温度を測定できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.