

品番：EA776BY-26

品名：45-82% 屈折計



販売価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)			
カタログ価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 11:02現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0763ページ			

仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-107R
スケール	Brix45.0～82.0%	最小目盛	0.5
温度補正	自動温度補正付(温度範囲10～30℃)	外形寸法	φ29mm
全長	145mm	重量	100g
測定できる液体種類	液糖、ジャム、マーマレード、食用油などの中・高濃度液体	付属品	スポイト、ドライバー、布、レザーケース、蒸留水、規正油・規正ブロック、取扱説明書

環境に配慮した材質(非有害物質) 本体:アルミニウム合金、採光板:ポリカーボネート、グリップ・接眼鏡帯:天然ゴム、 プリズム:光学ガラス、目盛規正ネジ:ステンレス	
10～30℃間の自動温度補正機能付、温度を気にせず正しい測定ができます。	
見やすい目盛りを採用しています。	
軽くて持ちやすい本体です。	
トレーサビリティ校正・JCSS校正非対応	
※本製品は全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(牛乳など)にはご使用できません。	
※Brix(%)目盛は、ショ糖溶液100gの中に含まれるショ糖(g)をパーセントで表したものでショ糖濃度を意味します。他の物質を主体とした	

溶液で、特に定量的に濃度を知りたいときは換算表が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.