

品番 : EA776C-1

品名 : 残留塩素計 [遊離塩素用]



販売価格	64,000円(税抜)／70,400円(税込)		
カタログ価格	64,000円(税抜)／70,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 00:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ハンナインstruments	型番	HI96701C
測定範囲	遊離塩素: 0.00~5.00mg/L	分解能	0.01mg/L(0.00~3.50mg/L未満)、 0.1mg/L(3.50mg/L以上)
精度	±0.02mg/L(1.00mg/Lにおいて)	測定原理	DPD試薬を利用した吸光光度法
使用温度	0~50°C	電源	9V電池×1個(付属)
サイズ	192(W)×102(D)×67(H)mm	重量	360g
付属品	測定用ガラスセル2組、 バリデーター1セット、 セル面清浄用布、 試薬開封用ハサミ、 電池、試薬100回分無償引換券、 樹脂製キャリングケース		

ご自身で校正作業が可能です。

粉末試薬:EA776C-10--30、  
ガラスビン(4個入)  
ガラスビン用キャップ(4個入)  
をご使用いただけます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA776C-1A  
コメント 変更点:耐久性・測定の安定性アップ°

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.